

AEG

Smūginis suktuvas, Tipas: BSS18MTF12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 colio kvadratinu įrankių laikikliu.

- **LED darbo zonos apšvietimas.**
- **Rankena su minkštu apvalkalu.**
- **Diržo kabliukas.**
- **Sukimo momento nustatymas 4 lygiais, įskaitant automatinę sustabdymą optimaliam ratų veržlių priveržimui ir atlaisvinimui.**
- **bešepetėlinis variklis.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 073846–073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius rasite Nr. 073844.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
Akumuliatorių kiekis	0

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
maksimalus sukimo momentas	785 Nm
Smūgių skaičius	0 - 3800 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	BSS18MTF12
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Svoris	1,65 kg
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas AS 18 V
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus