

**Garant**

**ESD elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 kg,  
ESD plokštė, Tipas: 1250/S**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Elektra reguliuojamo aukščio ESD darbo vieta. Bazinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant skersinius iš šonų ir gale. 50 mm storio laidži ESD plokštė. Valdymo pultas nelaidus ESD. Darbo stalas su tarpinėmis plokštelėmis, laidus, šviesiai pilkas, panašus į RAL 7035, galima montuoti į eilę.

**Spalva:**

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

**Rekomendacija:**

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

**Pastaba:**

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	98 kg

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	720 - 1200 mm
Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Gylis	750 mm
Eigos greitis	38 mm/s
Darbastalio ilgis	1250 mm
Plotis	1250 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis