

Garant

**ESD elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 kg,
ESD plokštė, Tipas: 1250**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972017 1250

GTIN

4062406773588

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Elektra reguliuojamo aukščio ESD darbo vieta. Bazinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant skersinius iš šonų ir gale. 50 mm storio laidži ESD plokštė. Valdymo pultas nelaidus ESD. Darbo stalas be tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti miltelinu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis

1250 mm

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
Eigos greitis	38 mm/s
Svoris	94 kg
Darbastalio storis	50 mm
Gylis	750 mm
Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Plotis	1250 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis