

Garant

**ESD elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 kg,
ESD plokštė, Tipas: 1500**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972017 1500
GTIN	4062406773601
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Elektra reguliuojamo aukščio ESD darbo vieta. Bazinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant skersinius iš šonų ir gale. 50 mm storio laidų ESD plokštė. Valdymo pultas nelaidus ESD. Darbo stalas be tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	1500 mm
Eigos greitis	38 mm/s
Gylis	750 mm

Plotis	1500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Svoris	101 kg
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis