



## Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM100-25C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Produktų klasė	46T

### Aprašymas

#### Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Tikslumas dideliais atstumais. Matavimo duomenų perdavimas per Bluetooth į naująją MeasureOnApp.

#### Detalus aprašymas:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Stovo sriegis 1/4 colio. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogų išmatuoti statybų aikštes. Duomenų perdavimas per Bluetooth®.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu krepšiu. Su baterijomis Nr. 081551 LR6.

#### Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

## Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Svoris	230 g
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Serija	GLM100-25C
Srovės tiekimas	081551 LR6
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Plotis	64 mm
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Matavimo tikslumas	±1,5 mm
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Sudėtis / atimtis	taip
Skaitmeninis tikslo ieškiklis	taip
Gamintojo pavadinimas	GLM100-25C
Ilgis	142 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Aukštis	28 mm
Veikimo nuotolis	100 m
Stovo sriegis	1/4 in
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
---	------------