



Kryžminis lazerinis nivelyras GLL, Tipas: 2-15G



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai.

Viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos suteikia galimybę vienu metu ženklinti, lyginti ir niveliuoti dirbant patalpose. Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai). **IP64 apsaugos klasė.** Tvirta konstrukcija su įmontuotais stiklais ir guminiu korpusu, skirta naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis. Patogus, greitas ir saugus tvirtinimas dėl universalus LB 10 Professional laikiklio su stipriais magnetais.

Žalios lazerio linijos puikiai matomos net ir esant blogam apšvietimui.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

4 baterijos Nr. 081561 LR6, universalus laikiklis LB 10, lazerinė tikslinė lenta, apsauginis krepšys.

Techninis aprašymas

Aukštis	115 mm
---------	--------

Veikimo nuotolis	15 m
Stovo sriegis	1/4 in
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	GLL 2-15 G
Baterijų kiekis	4
Leistina paklaida	±0,3 mm/m
Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Lazerio klasė	2
Svoris	570 g
Ilgis	126 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Plotis	63 mm
Lazerio spalva	žalia
IP apsaugos klasė	IP 64
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------