

Garant**GARANT Master IINOX dengtų frezų rinkinys 5 vnt., rupios, HM AlTiN, Frezų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547505 5
GTIN	4062406774486
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.

Standartinių formų HM frezų rinkinys INOX Cut.

Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnę šilumos kaupimąsi, geresnį drožlių pašalinimą.

- **Didelis nuimamos medžiagos kiekis.**
- **Sklandus veikimas.**
- **Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasiūalinimą.**
- **Moderniausias substratas optimalus apdirbant plienus.**
- **puikus tarnavimo laikas.**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms apdirbant nerūdijantįjį plieną. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 547500 dyd. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master INOX
Ašmenys	HM AlTiN
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		

Priedai

GARANT Master INOX dengta frezastambiantė Tipas C1225

547500 C1225

GARANT Master INOX dengta frezastambiantė Tipas F1225

547500 F1225

GARANT Master INOX dengta frezastambiantė Tipas
A1225

547500 A1225

GARANT Master INOX dengta frezastambiantė Tipas
G1225

547500 G1225

GARANT Master INOX dengta frezastambiantė Tipas
D1210

547500 D1210