

**Garant****Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412783 150
GTIN	4062406773953
Produktų klasė	41A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP 67 HCT su **Bluetooth 5.0. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi.** Slankmatis neįtampa vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Atsarginė dalis:**

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,01 mm
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė

Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Serija	HCT
Gylmatis	Ø 1,6
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560
IP apsaugos klasė	IP 67
Antgalių ilgis	40 mm
Tarptautinis dydis	CR2032
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	taip
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	A1
Baterijų kiekis	1
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Tipas SPRING	412240 SPRING