

**Garant****Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412781 150
GTIN	4062406773922
Produktų klasė	41A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP 67 HCT su **Bluetooth 5.0. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi.** Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Atsarginė dalis:**

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

**Techninis aprašymas**

Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirinkama	mm / coliai
Baterijų kiekis	1

Norma	ISO 13385
Tarptautinis dydis	CR2032
Įmontuotų baterijų Nr.	081560
IP apsaugos klasė	IP 67
Serija	HCT
Padalos vertė	0,0005 in
Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Antgalių ilgis	40 mm
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Padalos vertė	0,01 mm
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Tipas SPRING	412240 SPRING