

**Garant****Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 412781 300    |
| GTIN             | 4062406773946 |
| Produktų klasė   | 41A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP 67 HCT su **Bluetooth 5.0. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi.** Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device). Be gylmačio

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Atsarginė dalis:**

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

**Techninis aprašymas**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Padalos vertė   | 0,01 mm                  |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija |
| Maitinimas      | Baterijos                |
| Baterijų kiekis | 1                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tarptautinis dydis         | CR2032  |
| Kalibravimas               | A1  |
| Antgalių ilgis             | 64 mm   |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai   |
| Belaidis naudojimas        | HID (Human Interface Device)<br>(žmogaus sąsajos įrenginys) |
| Belaidis naudojimas        | HCT mobilioji programėlė                                    |
| Belaidis naudojimas        | HCT Windows programėlė                                      |
| Įmontuotų baterijų Nr.     | 081560  |
| Padalos vertė              | 0,0005 in   |
| Yra gyliamatis             | ne  |
| Serija                     | HCT   |
| Norma                      | ISO 13385   |
| IP apsaugos klasė          | IP 67   |
| Matavimo nuokrypis E MPE   | ±0,03 mm  |
| Sąsaja                     | TESA Link Connector TLC                                     |
| Matavimo prietaisai        | skaitmeninis  |
| Medžiaga                   | nerūdijantis plienas, INOX                                  |
| visos dalys                | grūdintos   |
| Pakuotė                    | tvirta dėžė   |
| Produkto rūšis             | universalus slankmatis                                      |

## Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm

021000 300

DAkKS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm

021010 300

## Priedai

081560 CR2032

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Slankmačio gaubtas Tipas B       | 412237 B      |
| Varžtas gylio nustatymo plokštei | 412236        |
| Tipas SPRING                     | 412240 SPRING |