

Garant**Skaitmeninis gylmatis HCT IP67 su Bluetooth, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418685 300
GTIN	4062406773984
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi**. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Skaitmeninis gylmatis IP67 HCT su Bluetooth 5.0. **Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi**. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Modelis **su Bluetooth**. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 320 mm ilgio Nr. 418689, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 67
Kalibravimas	A1
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Maitinimas	Baterijos
Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo liniuotės skersmuo	16×3,5 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Baterijų kiekis	1
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	gylmatis

Paslaugos

Kalibravimas Gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm

021220 300

021230 300

DAkS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu
Maksimalios matavimo ribos 300 mm

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Slankmačio gaubtas Tipas B

412237 B

Varžtas gylio nustatymo plokštei

412236