



Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L6RS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Savaiame išsilyginantis kelių linijų lazeris su 3× 360° lazerio linijomis. Viena horizontali ir dvi vertikalios 360° lazerio linijos. Lazerio linijos plonos, aštrios ir aiškiai matomos. Lazerio galia reguliuojama 3 lygiais geresniam matomumui arba ilgesniam veikimo laikui. Savaiame išsilyginantis dideliais atstumais nuožulose. Sutaupykite laiko tiesiog nustatydami litavimo tašką. Fiksuotas litavimo taškas dėl integruoto pagrindo. Paprastas ir tikslus lazerio linijų lygiavimas ±10°. Asmeninių nustatymų saugojimo funkcija. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Trigubo maitinimo koncepcija leidžia nepertraukiamai dirbti. Pasirinktinai galima naudoti su ličio jonų baterija, AA baterijomis arba maitinimo bloku.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

3 baterijos Nr. 081561 LR6, lazerinė tikslinė lenta, apsauginis krepšys.

Techninis aprašymas

Aukštis	110 mm
Svoris	530 g
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Baterijų kiekis	3
Lazerio spalva	geltona
Veikimo nuotolis su imtuvu	70 m
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Veikimo nuotolis	25 m
IP apsaugos klasė	IP 54
Plotis	60 mm
Maitinimas	Baterijos
Leistina paklaida	±0,2 mm/m
Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Gylis	100 mm
Serija	LINO
Skersmuo su imtuvu	140 m
Eksploatavimo trukmė	25 h
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------