



Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L6GS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. **Su žaliomis lazerio linijomis optimaliam matomumui. Iki 400% geresnis matomumas, negu su raudonais lazerio spinduliais.**

Savaime išsilyginantis kelių linijų lazeris su 3x 360° lazerio linijomis. Viena horizontali ir dvi vertikalios 360° lazerio linijos. Lazerio linijos plonos, aštrios ir aiškiai matomos. Lazerio galia reguliuojama 3 lygiais geresniam matomumui arba ilgesniam veikimo laikui. Savaime išsilyginantis dideliais atstumais nuožulose. Sutaupykite laiko tiesiog nustatydami litavimo tašką. Fiksuotas litavimo taškas dėl integruoto pagrindo. Paprastas ir tikslus lazerio linijų lygiavimas $\pm 10^\circ$. Asmeninių nustatymų saugojimo funkcija. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Trigubo maitinimo koncepcija leidžia nepertraukiamai dirbti. Pasirinktina galima naudoti su ličio jonų baterija, AA baterijomis arba maitinimo bloku.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis su tinklo adapteriu, lazerinė tikslinė lenta, krepšys.

Techninis aprašymas

Plotis	60 mm
Akumulatoriaus talpa	5,2 Ah
Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Lazerio spalva	žalia
Gylis	100 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 54
Serija	LINO
Svoris	530 g
Akumuliatorių kiekis	1
Veikimo nuotolis	35 m
Leistina paklaida	±0,2 mm/m
Veikimo nuotolis su imtuvu	70 m
Aukštis	110 mm
Skersmuo su imtuvu	140 m
Eksploatavimo trukmė	11 h
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris