

Garant
VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, Ø h6 DC: 10Mmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208154 10M
GTIN	4062406774820
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Užvartų nuėmiklis su **poliruotais drožlialaužiais grioveliais** ir **aštriomis pjovimo briaunomis** specialiai aliuminio ir plastiko apdirbimui.

Tolerancija: **matmuo S = +/- 0,2 mm.**

Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.

Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° **spiralės kampo**. Ypač ilgi užvartų nuėmikliai užtikrina puikų užvartų nuėmimą iki ypač sunkiai prieinamų kontūrų. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

mažas Ø D ₃	5 mm
Nuožulų freza	45 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
didelis Ø D ₂	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Matmuo S	3,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Dantų skaičius Z	4
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f ₂ apdirbant PMMA akrilą	0,07 mm

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,07 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	480 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	440 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	210 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PVDF GF20	tinka	150 m/min	N
POM GF25	tinka	150 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	300 m/min	N

Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Paslaugos			
Koto šlifavimas Tipas HB		129100 HB	