

**Šlifavimo medžiaga (A) 4-ių sluoksnių, Ø 30 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 555170 80     |
| GTIN             | 4007220152706 |
| Produktų klasė   | 55G           |

**Aprašymas****Modelis:**

Specialus įrankis su 4 sluoksnių blokuojančiu abrazyviniu audiniu ir centriniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Šoniam šlifavimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., grioveliuose. Galima šlifuoti tiek viršutine, tiek apatine puse.

**Pastaba:**

Naudokite įspraustinę Nr. 555175.

Šlifavimo priemonių kodas: A

rekomenduojamas sūkių skaičius: 6500 min<sup>-1</sup>

**Techninis aprašymas**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Grūdėtumo palyginimas        | 80                              |
| Disko Ø                      | 30 mm                           |
| Šlifavimo priemonės          | Korundo šlifavimo grūdėliai (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas    | A                               |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Drobė                           |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis    | Ø 30 mm                      |
| pavaros mechanizmas            | Tiesinis šlifuoqlis          |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6500 min <sup>-1</sup>       |
| Produkto rūšis                 | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka     |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka     |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka     |                |           |
| CuZn                            | tinka     |                |           |
| sausasis                        | tinka     |                |           |