

Garant
VHM sferinė freza, be dangos, Ø DC: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207106 5
GTIN	4045197540478
Produktų klasė	11X

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	5 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,023 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	4,9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	15 mm
Pastūma f _z plieno frezavimui < 900 N/mm ²	0,025 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	2,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,05 \times D$ frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	230 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	160 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------