

Garant**VHM sferinė freza, be dangos, Ø f8 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207135 6
GTIN	4045197126474
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Sferinė freza su ilga darbine pjaunančiąja dalimi.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,033 mm
Pastūma f _z plieno frezavimui < 900 N/mm ²	0,037 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	40 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	3 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	f8

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	230 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	160 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------