

Garant
VHM sferinė freza, be dangos, Ø DC: 10mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 207106 10 |
| GTIN | 4045197540508 |
| Produktų klasė | 11X |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pastūma f_z plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,068 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm |
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 9,8 mm |
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 14 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Spindulys R | 5 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | e8 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$ |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,05 \times D$ frezuojant kopijuojant |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 230 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 180 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 40 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 70 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 160 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapas, min. | ribotai tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|