

Garant**Rinkinys su greitojo keitimo sistema, Ø 50,8 mm, Tipas: SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554077 SET
GTIN	4062406773991
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistemos rinkinys daugiapakopiems šlifavimo procesams, kai **apdirbimo etapai optimaliai suderinti.**

Turinys:

Po 5 × šlifavimo diskai CER Nr. 554012 dyd. 36; 80 ir 120.

2 × rupiojo valymo diskai SiC Nr. 554050 CRS.

Po 3 × valymo diskus A Nr. 554054 dyd. MED, FINE.

Po 3 × neaustinės medžiagos diskus apdailai CER Nr. 554042 dyd. 100; 180 ir 280.

Guminė šlifavimo lėkštelė, Ø 6 mm, vidutinio kietumo, 50 mm, Nr. 554093 50.

Dalių skaičius: 33

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	33
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Priedai

Šlifavimo diskas (CER) Grūdėtumas 120	554012 120
Šlifavimo diskas (CER) Grūdėtumas 36	554012 36
Šlifavimo diskas (CER) Grūdėtumas 80	554012 80
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 100	554042 100
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 180	554042 180
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 280	554042 280
Rupiojo valymo diskas (SiC) Neaustinė medžiaga CRS	554050 CRS
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga FINE	554054 FINE
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga MED	554054 MED
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554093 50