



Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock, SK 40, ypač trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302303 6
GTIN	4034221164551
Produktų klasė	34I

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka dera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai tausoja mašiną, veleną ir įrankį.

- **Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.**
- **Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, pastūmos ir pjovimo gylio.**
- **Trumpesnis apdirbimo laikas.**
- **Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.**
- **Su uždaromomis Cool Jet kiaurymėmis.**
- **Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).**

Paskirtis:

Įrankių cilindrinio kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui **su Safe-Lock galandimu**. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgaląsta viršūne žr. VHM frezas.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su **Safe-Lock** tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	22 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Išorinis Ø D	29,5 mm
maksimalus įsukimo gylis L _E	36 mm
Laikiklis	SK 40, ypač trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Apsauga nuo įrankio iškritimo	Safe-Lock h6
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas