



## Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock, SK 40, ypač trumpas, Užveržimo Ø D1: 32mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302303 32     |
| GTIN             | 4034221075758 |
| Produktų klasė   | 34I           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka gera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai tausoja mašiną, veleną ir įrankį.

- **Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.**
- **Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, pastūmos ir pjovimo gylio.**
- **Trumpesnis apdirbimo laikas.**
- **Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.**
- **Su uždaromomis Cool Jet kiaurymėmis.**
- **Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).**

#### Paskirtis:

Įrankių cilindrinio kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui **su Safe-Lock galandimu**. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

#### Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgaląsta viršūne žr. VHM frezas.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

#### Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su **Safe-Lock** tiekiami pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Aušinimo kanalo anga                     | uždaroma                           |
| Ø D <sub>2</sub>                         | 45,5 mm                            |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 80 mm                              |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 32 mm                              |
| Išorinis Ø D                             | 50 mm                              |
| maksimalus įsukimo gylis L <sub>E</sub>  | 58 mm                              |
| Laikiklis                                | SK 40, ypač trumpas                |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-1                         |
| Forma                                    | ADB                                |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | 3 µm                               |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Apsauga nuo įrankio iškritimo            | Safe-Lock h6                       |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |