



Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock, SK 50 trumpa, Užveržimo Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

302307 8

GTIN

4034221077202

Produktų klasė

34I

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka gera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai apsaugo stakles, suklij ir įrankį.

- **Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.**
- **Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, didesnės pastūmos ir didesnio pjovimo gylio.**
- **Trumpesnis apdirbimo laikas.**
- **Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.**
- **Su uždaromomis Cool Jet kiaurymėmis.**
- **Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).**

Paskirtis:

Įrankių cilindrinis kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui **su Safe-Lock galandimu**. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgalšta viršūne žr. VHM frezas.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su **Safe-Lock** tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis $\varnothing D$	70 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	8 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
maksimalus įsukimo gylis L_E	36 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	3 μ m
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HSC
Apsauga nuo įrankio iškritimo	Safe-Lock h6
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas