



## Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock, SK 50 trumpa, Užveržimo Ø D1: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

302307 10

GTIN

4034221077219

Produktų klasė

34I

### Aprašymas

#### Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka gera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai apsaugo stakles, suklij ir įrankį.

- **Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.**
- **Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, didesnės pastūmos ir didesnio pjovimo gylio.**
- **Trumpesnis apdirbimo laikas.**
- **Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.**
- **Su uždromomis Cool Jet kiaurymėmis.**
- **Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).**

#### Paskirtis:

Įrankių cilindrinis kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui **su Safe-Lock galandimu**. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

#### Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgalšta viršūne žr. VHM frezas.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

#### Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su **Safe-Lock** tiekiami pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Išorinis Ø D	55 mm
maksimalus įsukimo gylis L <sub>E</sub>	42 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HSC
Apsauga nuo įrankio iškritimo	Safe-Lock h6
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas