



Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock, HSK-A 63 yp. trumpas, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307935 12
GTIN	4034221159472
Produktų klasė	34I

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo griebtuvas maksimaliam pjovimo efektyvumui didelio našumo pjovimo metu (HPC). Optimizuoto dizaino dėka gera patvarumas ir vibracijos slopinimas. Tai apsaugo stakles, suklij ir įrankį.

- **Safe-Lock įrankio pašalinimo apsauga neleidžia įrankiui netyčia iškristi.**
- **Geresnis pjovimo našumas dėl didesnio greičio, didesnės pastūmos ir didesnio pjovimo gylio.**
- **Trumpesnis apdirbimo laikas.**
- **Sklandesnis veikimas, todėl geresnė paviršiaus kokybė bei tausojami įrankiai, sukliai ir mašinos.**
- **Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui varžtais.**
- **Su uždromomis Cool Jet kiaurymėmis.**
- **Su ilgio reguliavimo varžtu (reguliavimo atstumas 10 mm).**

Paskirtis:

Įrankių cilindrinis kotu, kurių tolerancija h6, tvirtinimui **su Safe-Lock galandimu**. Tinka visiems karštojo užspaudimo prietaisų tipams, pvz.: indukciniai, kontaktiniai ir karštojo užspaudimo prietaisai.

Priedai pasirinktinai:

Frezos su Safe-Lock užgaląsta viršūne žr. VHM frezas.

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, užmaunamas raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtų kompleksas Nr. 309906 dyd. 180.

Pastaba:

Kiti karštojo užspaudimo griebtuvai su **Safe-Lock** tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Ø D ₂	26,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Išorinis Ø D	33,5 mm
maksimalus įsukimo gylis L _E	46 mm
Laikiklis	HSK-A 63 yp. trumpas
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HSC
Apsauga nuo įrankio iškritimo	Safe-Lock h6
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas