


**3M Roloc™****Neaustinės medžiagos diskas apdailai (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554068 280
GTIN	638060893036
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Universali ir naši **nilono neaustinė medžiaga** su **tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

**Paskirtis:**

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	glotni
Modelis	A very fine
Grūdėtumo palyginimas	280
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	23000 min <sup>-1</sup>

Produkto rūšis

Neaustinė šlifavimo medžiaga

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		