

3M Roloc™**Neaustinės medžiagos diskas apdailai (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554068 100
GTIN	638060893005
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Universalios ir našios **nilono neaustinės medžiaga** su **tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

Paskirtis:

Metalinų paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	grubi
Disko Ø	50,8 mm
Grūdėtumo palyginimas	100
Modelis	A coarse
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm

maksimalus sūkių skaičius	23000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		