


**3M Roloc™****Neaustinės medžiagos diskas apdailai (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

554069 180

GTIN

638060892916

Produktų klasė

53M

**Aprašymas****Modelis:**

Universal ir naši **nilono neaustinė medžiaga** su **tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

**Paskirtis:**

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis

vidutinio rupumo

Modelis

A medium

Grūdėtumo palyginimas

180

Šlifavimo priemonių kodas

Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis

&lt;0,1 %

Produkto pavadinimo požymis

Ø 76,2 mm

maksimalus sūkių skaičius

18000 min<sup>-1</sup>

Produkto rūšis

Neaustinė šlifavimo medžiaga

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		