



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

310505 125

GTIN

4019208527000

Produktų klasė

36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.

Techninis aprašymas

Centravimo \varnothing B	95 mm
Pralaidumas E	32 mm
Svoris	5,4 kg
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	56 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	78,5 mm
Rakto kvadratas K	9 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Išorinis \varnothing A	125 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale