



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Techninis aprašymas

Kūgio dydis	6
Atraminių varžtų dydis	5/8-18
Atraminių varžtų skaičius	6
Rakto kvadratas K	12 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	124 mm
Svoris	28 kg
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	83 mm
Išorinis Ø A	250 mm
Pralaidumas E	76 mm
Centravimo Ø B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314400 250
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315000 250
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm	314000 250
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
	315200 250

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm

313033 15

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm

314600 250