



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 160/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310655 160/4
GTIN	4019208036564
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinis krumpļiastiebinis trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	4600 min ⁻¹
Išorinis Ø A	160 mm
Svoris	9,5 kg
Kūgio dydis	4
Rakto kvadratas K	10 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Pralaidumas E	42 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	92 mm
Atraminių varžtų dydis	7/16-20
Aukštis be kumštelių H ₁	66 mm
Centravimo Ø B	63,5 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvus su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315000 160
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315200 160
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm	314000 160
	314600 160

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm

313033 15