



Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310505 250
GTIN	4019208526973
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumplastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.

Techninis aprašymas

Centravimo \varnothing B	200 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	122 mm
Pralaidumas E	76 mm
Centravimo gylis C	5 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Išorinis \varnothing A	250 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	82 mm
Rakto kvadratas K	12 mm
Svoris	25,6 kg
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvus su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314600 250
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314400 250
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
	315200 250

Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm

314000 250

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250

315000 250