



## Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 315mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	310505 315
GTIN	4019208026824
Produktų klasė	36S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.  
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.

## Techninis aprašymas

Centravimo gylis C	5 mm
Centravimo Ø B	260 mm
Pralaidumas E	103 mm
Rakto kvadratas K	14 mm
Išorinis Ø A	315 mm
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	95 mm
Svoris	51,2 kg
maksimalus sūkių skaičius	2300 min <sup>-1</sup>
Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	141 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale