



## Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 400mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 310505 400    |
| GTIN             | 4019208027760 |
| Produktų klasė   | 36S           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.  
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumplastiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.

## Techninis aprašymas

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| maksimalus sūkių skaičius             | 1800 min <sup>-1</sup>                                     |
| Svoris                                | 80,5 kg  |
| Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>   | 105 mm   |
| Centravimo gylis C                    | 5 mm   |
| Išorinis Ø A                          | 400 mm   |
| Pralaidumas E                         | 136 mm   |
| Centravimo Ø B                        | 330 mm   |
| Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub> | 148 mm   |
| Rakto kvadratas K                     | 17 mm  |
| Norma                                 | DIN 702-4  |
| Medžiaga                              | Plienas  |
| Priedų spalvinis žymėjimas            | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis                        | Griebtuvas su plokščia spirale                             |