



## Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 310655 200/6  |
| GTIN             | 4019208036748 |
| Produktų klasė   | 36S           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

**Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.**

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

#### Standartas:

**DIN 702-2.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

## Pastaba:

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

## Techninis aprašymas

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>   | 74,5 mm  |
| Atraminių varžtų skaičius             | 6  |
| Svoris                                | 16,7 kg  |
| Pralaidumas E                         | 55 mm  |
| Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub> | 107 mm   |
| Kūgio dydis                           | 6  |
| Išorinis Ø A                          | 200 mm   |
| Rakto kvadratas K                     | 11 mm  |
| maksimalus sūkių skaičius             | 4000 min <sup>-1</sup>                                   |
| Atraminių varžtų dydis                | 5/8-18   |
| Centravimo Ø B                        | 106,4 mm   |
| Norma                                 | DIN 702-2  |
| Priedų spalvinis žymėjimas            | Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis                        | Griebtuvas su plokščia spirale                           |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm    | 314000 200 |
| Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm   | 313033 15  |
| Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 | 315200 200 |
| Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200        | 315000 200 |
| Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm                    | 313036 15  |

## Duomenų lapai

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314600 200

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314400 200