



## Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 200mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 310505 200    |
| GTIN             | 4019208526980 |
| Produktų klasė   | 36S           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš apačios. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.  
1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti baziniai tekimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** Nr. 314000–315200. **Apsauginis įdėklas nuo drožlių** Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.

### Techninis aprašymas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Išorinis $\varnothing$ A     | 200 mm   |
| Centravimo $\varnothing$ B   | 160 mm   |
| Aukštis be kumštelių $H_1$   | 73,5 mm  |
| Centravimo gylis C           | 4 mm   |
| Aukštis su kumšteliais $H_2$ | 106 mm   |
| Svoris                       | 15,2 kg  |
| Rakto kvadratas K            | 11 mm  |
| maksimalus sūkių skaičius    | 4000 min <sup>-1</sup>                                     |
| Pralaidumas E                | 55 mm  |
| Norma                        | DIN 702-4  |
| Medžiaga                     | Plienas  |
| Priedų spalvinis žymėjimas   | Röhm tekinimo griebtuvus su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis               | Griebtuvus su plokščia spirale                             |

### Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 | 315200 200 |
| Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200        | 315000 200 |
| Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm                    | 313036 15  |
| Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm    | 314400 200 |

## Duomenų lapai

|  |            |
|--|------------|
| Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm | 314000 200 |
| Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm                                      | 313033 15  |
| Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm | 314600 200 |