



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 315/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais**.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.

Techninis aprašymas

Rakto kvadratas K	14 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	96 mm
Atraminių varžtų skaičius	6
Aukštis su kumšteliais H ₂	142 mm
Atraminių varžtų dydis	3/4-16
Svoris	54 kg
Pralaidumas E	103 mm
maksimalus sūkių skaičius	2300 min ⁻¹
Centravimo Ø B	139,7 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale