



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 125/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	310705 125/4
GTIN	4019208525082
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinius krumpliaстiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Techninis aprašymas

Aukštis be kumštelių H ₁	69 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Svoris	6,2 kg
Rakto kvadratas K	9 mm
Pralaidumas E	32 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	93 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Centravimo Ø B	63,5 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale