



Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 310705 200/6 |
| GTIN | 4019208025599 |
| Produktų klasė | 36S |

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinis krumpliaštiebinis trijų kumštelių tekimo griebtuvas žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|--|
| Atraminių varžtų dydis | M12 |
| Aukštis su kumšteliais H ₂ | 107 mm |
| Pralaidumas E | 55 mm |
| Aukštis be kumštelių H ₁ | 74,5 mm |
| Atraminių varžtų skaičius | 4 |
| Rakto kvadratas K | 11 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 4000 min ⁻¹ |
| Svoris | 16,7 kg |
| Centravimo Ø B | 106,4 mm |
| Norma | DIN 702-3 |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |

Priedai

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm

314425 200