



## Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 315/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	310705 315/8
GTIN	4019208026855
Produktų klasė	36S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

#### Paskirtis:

**Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.**

Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas

= 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

**Techninis aprašymas**

Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	142 mm
Atraminių varžtų dydis	M16
Rakto kvadratas K	14 mm
maksimalus sūkių skaičius	2300 min <sup>-1</sup>
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	96 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Svoris	54 kg
Pralaidumas E	103 mm
Centravimo Ø B	139,7 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale