



## Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 80mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	312505 80
GTIN	4019208028293
Produktų klasė	36S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Žemas radialinis mušimas.

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

#### Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą.

#### Standartas:

**DIN 702-4.**

#### Apdirbama medžiaga:

Plienas

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** Nr. 314100–315300. Apsauginis įdėklas nuo drožlių Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-4 atitinka tarptautinį standartą DIN 6350-1.

**Techninis aprašymas**

Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	53,5 mm
Pralaidumas E	19 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	39,5 mm
Išorinis Ø A	80 mm
Centravimo Ø B	56 mm
Centravimo gylis C	3 mm
Svoris	1,7 kg
Rakto kvadratas K	6 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale