



## Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 125/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	312705 125/4
GTIN	4019208033778
Produktų klasė	36S

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

- **Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.**
- **Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.**
- **Lengvas plieninis korpusas.**
- **Žemas radialinis mušimas.**

#### Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Apdirbama medžiaga:

Plienas

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

**Techninis aprašymas**

Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	93 mm
maksimalus sūkių skaičius	5500 min <sup>-1</sup>
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	69 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Pralaidumas E	32 mm
Centravimo kūgio Ø B	63,525 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Kūgio dydis	4
Svoris	6,7 kg
Rakto kvadratas K	9 mm
Išorinis Ø A	125 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

**Priedai**

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125 mm

314700 125