



Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

312705 200/6

GTIN

4019208524689

Produktų klasė

36S

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

- **Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.**
- **Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.**
- **Lengvas plieninis korpusas.**
- **Žemas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Techninis aprašymas

Aukštis be kumštelių H_1	74,5 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Aukštis su kumšteliais H_2	107 mm
Svoris	17,3 kg
Rakto kvadratas K	11 mm
Kūgio dydis	6
Išorinis $\varnothing A$	200 mm
Atraminių varžtų dydis	M12
Pralaidumas E	55 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Centravimo kūgio $\varnothing B$	106,39 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314700 200
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm	314100 200
Pagr. kumštelių rinkinys, 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315100 200