



## Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Produktų klasė	36S

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

- **Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.**
- **Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.**
- **Lengvas plieninis korpusas.**
- **Žemas radialinis mušimas.**

#### Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

#### Standartas:

**DIN 702-3.**

#### Apdirbama medžiaga:

Plienas

#### Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### Priedai pasirinktinai:

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

**Pastaba:**

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

**Techninis aprašymas**

Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub>	107 mm
Rakto kvadratas K	11 mm
Atraminių varžtų skaičius	4
Kūgio dydis	5
maksimalus sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Išorinis Ø A	200 mm
Svoris	17,2 kg
Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>	74,5 mm
Atraminių varžtų dydis	M10
Pralaidumas E	55 mm
Centravimo kūgio Ø B	82,575 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

**Priedai**

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 200 mm	314700 200
Pagr. kumštelių rinkinys, 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200	315100 200
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 200 mm	314100 200