



Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 250/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	312705 250/8
GTIN	4019208026459
Produktų klasė	36S

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka **sukliams su dideliais sukimosi greičiais.**

- **Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.**
- **Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.**
- **Lengvas plieninis korpusas.**
- **Žemas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekimo sudėtis:

1 komplektas – 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314100 – 315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Techninis aprašymas

Svoris	30,3 kg
Atraminių varžtų skaičius	4
Kūgio dydis	8
Rakto kvadratas K	12 mm
Atraminių varžtų dydis	M16
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	83 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	124 mm
Centravimo kūgio Ø B	139,735 mm
Išorinis Ø A	250 mm
Pralaidumas E	76 mm
Norma	DIN 702-3
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250 mm	314700 250
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250 mm	314100 250
Pagr. kumštelių rinkinys, 4 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	315100 250