



Vamzdžių pjoviklis su 1 pjovimo ratuku plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 2 in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	815001 2
GTIN	4018754329724
Produktų klasė	83A

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto šampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. **Pjovimo ratukai** plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. **Kreipiamieji ratukai** iš specialaus plieno, chromuoti.

Paskirtis:

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.

Pjaunant automatiškai užvalcuojama išorinė užvarta. Po pjovimo galima iškart sriegti sriegį.

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko plotis	19 mm
Pjovimo ratuko Ø	31 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	1/8–2 in
Pjovimo ratuko kiaurymė	9 mm
Gamintojo pavadinimas	Vamzdžių pjoviklis RAPID 14000+2
Kreipiamųjų ratukų skaičius	2
Pjovimo ratukų skaičius	1
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm

814920 54E

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm

814920 54

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35