

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,9mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122480 4,9 |
| GTIN | 4062406778729 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su patvaria, lygia ir našia TiAlSiN danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122481**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122480** ir **129100 HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |
| Pastūma f titanui > 850 N/mm ² | 0,07 mm/aps, |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 4,9 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 20,7 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 28,05 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Danga | TiAlSiN |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ti >850 N/mm ² | tinka | | |
| Inkonelis | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|