

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 5,9mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122480 5,9
GTIN	4062406778828
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su patvaria, lygia ir našia TiAlSiN danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122481**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122480** ir **129100 HE**.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	28,05 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	19,2 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Norma	DIN 6537 K
Nominalusis Ø D_c	5,9 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/aps,
Danga	TiAlSiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HSC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------