

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122680 14,5
GTIN	4062406780234
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę ir nedaug užvartų**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122681**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122680** ir **129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Bendras ilgis L	133 mm
Norma	DIN 6537
Užspaudimo griovelio ilgis c	83,05 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	61,3 mm
Danga	TiAlSiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HSC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------