

**Rankinis dinamometras DFG, Matavimo ribos: 250N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479025 250
GTIN	2050002070752
Produktų klasė	47F

Aprašymas**Modelis:**

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.

- **Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.**
- **Programuojami funkciniai klavišai.**
- **Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.**
- **Matavimo verčių saugojimas.**
- **Statistinis saugomų verčių įvertinimas.**
- **Sąsaja duomenų eksportui.**
- **Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kablys, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

Techninis aprašymas

Matavimo verčių atmintinė	50
---------------------------	----

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 250 N
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Paleidimas	0,05 N
Ilgis	191 mm
Tikslumas	0,2
Aukštis	42 mm
Plotis	84 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Dinamometras