



Rankinis kontrolinis stovas - vertikalus kontrolinis stendas, Tipas: 1500



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479029 1500
GTIN	2050002071582
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

- **Tvirtas skaitmeninio rankinio jėgos matuoklio patikros stendas.**
- **Tiksli, tiesiškai valdoma mechanika, individualiai reguliuojama.**

Svirties versija su didele eiga vienam svirties apsisukimui. Valdymo svirtį galima pasukti kampu ir pakeisti jos padėtį optimaliam veikimui.

Paskirtis:

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant 4 tvirtinimo varžtus jėgos matuokliams ir naudojimo instrukciją.

Priedai pasirinktinai:

Skaitmeninis dinamometras Nr. 479025 – 479027 ir priedai Nr. 479033 – 479039.

Techninis aprašymas

Įjungimo ir išjungimo mygtukas	ne
Matavimo ribos	1500 N
Ilgis	279 mm

Plotis	203 mm
Pastūma (maksimali eiga)	150 mm
Pastūma (per pasukimą)	76 mm
Aukštis	799 mm
Svoris	9,1 kg
Serija	MTL-330
Pavara	Svirtis
Produkto rūšis	Kontrolinis stendas